




Terminal BUS passivo AS-Interface

AS-I BUS TERMINATION



Área de aplicação		
Aplicação	melhoramento da qualidade de sinal	
Dados elétricos		
Tensão nominal DC	[V]	18,5...31,6
Consumo de corrente máx. da interface AS	[mA]	15
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Monitoramento de subtensão		sim
Saídas		
Função elétrica	AS-i	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	50,6
Materiais	invólucro: PBT / PC; Parafuso: 1.4305 (aço inoxidável / 303)	
Displays / elementos de operação		
Display	em operação	LED, amarelo tensão AS-i > 18 V
	em operação	LED, verde tensão AS-i > 26,5 V
Acessórios		
Acessório opcional	Espaço de encaixe para cabos planos:, E70299	
	Espaço de encaixe para cabos planos:, E70399	
Observações		
Observações	não há necessidade de endereçamento	
	Adequado para cabo plano AS-i de 1,5 mm² e 2,5 mm² nas versões EPDM, TPE e PUR.	

E70580



Terminal BUS passivo AS-Interface

AS-I BUS TERMINATION

Unidades por embalagem

1 peça