





Konfektionierbare Buchse

SDOAH050MSSFKPG



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte	
Applikation	Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation	
Silikonfrei	ja	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	60 AC/DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
Strombelastbarkeit gesamt (UL)	[A]	3
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart	IP 67	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	30,9
Abmessungen	[mm]	39,1 x 20 x 30
Werkstoff Griffkörper	PA	
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		
Schraubklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 6...8 mm		
Elektrischer Anschluss - Buchse		
Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Kontakte: 5, vergoldet; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt		
		

E11714



Konfektionierbare Buchse

SDOAH050MSSFKPG

Anschluss

