




Adaptador de processo clamp ISO 2852

ADAPT ISO2852 DN25



ADI-FREE FCM CN FCM JP



Área de aplicação

Modelo	para sensor de vazão SMF	
Aplicação	Indústria alimentícia e de bebidas; sistemas higiênicos	
Resistência à pressão	16 bar	1,6 MPa

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.	
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.	

Dados mecânicos

Peso	[g]	1351,7
Invólucro		Cilíndrico
Dimensões	[mm]	Ø 78 / L = 47,4
Materiais		1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Dimensão nominal		DN25 (1")
Conexão do sensor		flange de dispositivo específico da ifm



Adaptador de processo clamp ISO 2852

ADAPT ISO2852 DN25

Conexão de processo	Clamp ISO 2852
Conexão de processo adequada para tubulação padrão	(ISO 2037); (DIN EN 10357 séries D)
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias	Ra < 0,4 µm
Acessórios	
Material incluído	parafusos 8
Observações	
Unidades por embalagem	2 peça