




AS-Interface-Flachkabel

AS-i Flat cable TPE bk 500 m

Alternativartikel: E74210 oder E74215

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	Schleppketteneignung	
Ausführung	zur Anwendung von Durchdringungstechnik	
Applikation	Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation; Externe 24 V Spannungseinspeisung	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	24 DC; (Spitzenspannung 300 V)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...105
Zulassungen / Prüfungen		
UL-Zulassung	AWM-Style	2103
	File Nummer UL	E130266
CSA-Zulassung	File Nummer	LL55255-42
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	33660
Schleppketteneignung	ja	
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	75 mm
	Verfahrgeschwindigkeit	max. 4 m/s bei 10 m horizontaler Verfahr­länge und max. Beschleunigung von 4 m/s²
	Biegezyklen	≥ 10 Mio
	Torsionsbeanspruchung	360°/m
Bemerkungen		
Bemerkungen	500 m Lieferform Kabeltrommel	
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 500 m, TPE, schwarz; 2 x 1,5 mm²		