


E12855



Konfektionierbarer Stecker

SSTGN040VASFKSG



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Ausführung		D-codiert
Applikation		Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation
Silikonfrei		ja
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 250 AC/DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart		IP 69
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	57,2
Abmessungen	[mm]	20 x 20 x 62
Werkstoffe		Gehäuse: Edelstahl
Werkstoff Überwurfmutter		Edelstahl
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Schraubklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 5,5...8,6 mm; AWG 18		
Elektrischer Anschluss - Stecker		
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: D; Kontakte: 4, vergoldet; Arretierung: Edelstahl; Geschirmte Anschlussleitung: abgeschirmt		

E12855



Konfektionierbarer Stecker

SSTGN040VASFKSG

Anschluss

