




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-A-V-R4



Einsatzbereich		
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster	
Applikation	Für den Einsatz in industriellen Anwendungen; Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung	
Erfassungsbereich		
Tastweite Faseroptik	[mm]	560
Tastweite mit Faseroptikverstärker Typ	OCF (High Power)	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...290
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	50,4
Ausführung Tastkopf	abgewinkelt	
Tastkopfdurchmesser	[mm]	4
Tastkopflänge	[mm]	10
Gesamtlänge	[mm]	600
Minimaler Biegeradius	[mm]	20; (bei fester Verlegung)
Faseranordnung		
Werkstoffe	Adapter: ABS	
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas	
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)	

E21344



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-A-V-R4

Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
Zubehör	
Lieferumfang	Befestigungsschelle:, E10221
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück