




Zentralverteiler

ZDO8H050MSS02,4H19



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung
Applikation		
Silikonfrei		ja
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 30 DC
Schutzklasse		II
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	4
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	12
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-5...60
Schutzart		IP 67; IP 68; (Federklemmenleiste: IP20)
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	631,3
Gehäuse		Quaderförmig
Montageart		Rückwandmontage
Abmessungen	[mm]	127 x 54 x 22



Zentralverteiler

ZDO8H050MSS02,4H19

Werkstoffe	Gehäuse: PA	
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt	
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler	8	
Ausführung Steckverbinder	M12	
Schleppketteneignung	ja	
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
	Biegezyklen	> 2 Mio.

Zubehör		
Lieferumfang	Verschlusskappen: 2	
	Beschriftungsschilder: 8	

Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	

Elektrischer Anschluss - Steckplatz		
Steckverbindung: 8 x M12; Codierung: A; Kontakte: 5, vergoldet; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm; Maximalwert des Gegenstückes beachten!		



Zentralverteiler

ZDO8H050MSS02,4H19

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2,4 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 9,7 mm; Kabeltülle: Ø 10...11 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Anschluss

BN	1 (1...8)
BU	3 (1...8)
GN/YE	5 (1...8)
GY/PK	2 (1)
RD/BU	2 (2)
WH/GN	2 (3)
BN/GN	2 (4)
WH/YE	2 (5)
YE/BN	2 (6)
WH/GY	2 (7)
GY/BN	2 (8)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)
BK	4 (7)
VT	4 (8)

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
VT =	violett
WH =	weiß
YE =	gelb

Elektrischer Anschluss - Anschluss

Federklemmenleiste: 8 x