




Anschlusskabel mit Stecker

CONNECTION CABLE O2I2XX M12 15M



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		Vergoldete Kontakte
Applikation		Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation
Silikonfrei		nein
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 30 DC
Schutzklasse		II
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	1,5
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Schutzart		IP 65
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	1181,05
Werkstoff Griffkörper		PUR, PVC
Werkstoff Überwurfmutter		Kupferlegierung, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 15 m, PVC, schwarz, Ø 7,2 mm; 12 x 0,25 mm²		
Elektrischer Anschluss - Stecker		
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Kontakte: 12, vergoldet; Griffkörper: PUR, PVC; Arretierung: Kupferlegierung, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5...0,8 Nm		



Anschlusskabel mit Stecker

CONNECTION CABLE O2I2XX M12 15M

Anschluss

1	RD
2	BK
3	BN
4	VT/WH
5	YE
6	BU
7	GN
8	GN/WH
9	OG
10	OG/WH
11	VT
12	GY
SCREEN	WH

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GN/WH =	grün / weiß
GY =	grau
OG =	orange
OG/WH =	orange / weiß
RD =	rot
VT =	violett
VT/WH =	violett / weiß
WH =	weiß
YE =	gelb