


E12481



Y-Verteiler

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS




Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Applikation		Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation
Silikonfrei		ja
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 60 DC
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	4
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	24,143
Werkstoffe		Gehäuse: PUR
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss
Ausführung Steckverbinder		M12
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss - Buchse C		
Steckverbindung: 2 x M12; Codierung: A; Kontakte: 4, vergoldet; Arretierung: Zinkdruckguss		

Y-Verteiler


ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

Anschluss



Elektrischer Anschluss - Stecker A

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: 5, vergoldet; Arretierung: Zinkdruckguss



Elektrischer Anschluss - Buchse B

Steckverbindung: 2 x M12; Codierung: A; Kontakte: 5, vergoldet; Arretierung: Zinkdruckguss

