


Reflektor für Reflexlichtschranken

REFLECTOR TS-80



1 Schraubenkopf Ø 7,5 mm

Einsatzbereich

Ausführung rund, für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexlichtschranken

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -10...60

Mechanische Daten

Gewicht [g] 30,9

Abmessungen [mm] Ø 84 / L = 7,7

Reflektorfläche [mm] Ø 80

Werkstoffe Kunststoff

Bemerkungen


Verpackungseinheit 1 Stück

Reflektor für Reflexlichtschranken

REFLECTOR TS-80

Diagramme und Kurven

Kennlinie für Derating

Derating $I_{\max} \cdot 0,8$ (DIN EN 60512-5-2)

T Umgebungstemperatur [°C]

I Strom [A]