




Konfektionierbarer Stecker

SSTGF040MSSFPG



Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Applikation	Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation
Silikonfrei	ja
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 60 AC / < 75 DC
Schutzklasse	III
Strombelastbarkeit gesamt [A]	4
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...90
Schutzart	IP 68
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	14,9
Abmessungen [mm]	12 x 12 x 35,5
Werkstoff Griffkörper	PA
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss	
Eindringtechnik: 0,14...0,38 mm²; Adernisolation: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Leitungsmantel: Ø 3...5 mm	
Elektrischer Anschluss - Stecker	
Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Kontakte: 4, vergoldet; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt	

E11551



Konfektionierbarer Stecker

SSTGF040MSSFPG

Anschluss

