


Konfektionierbare Buchse

SDOAH042VASFKPG



Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Applikation	Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4; (...40 °C)

Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
------------------------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 67; IP 69K

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	26,4
Abmessungen	[mm]	38 x 20 x 36
Werkstoff Griffkörper		PBT / PA, transparent
Werkstoff Überwurfmutter		Edelstahl

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

Bemerkungen


Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 4...6 mm

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Kontakte: 4, vergoldet; Griffkörper: PBT / PA, transparent; Arretierung: Edelstahl; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm



E11863



Konfektionierbare Buchse

SDOAH042VASFKPG

Anschluss

