


CR0411



Controlador programável para máquinas móveis

R360/BasicController plus



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	8...32 DC
Entradas/saídas		
Quantidade total de entradas e saídas		16
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de entradas digitais: 8; Quantidade de entradas analógicas: 4; Quantidade de entradas de frequência: 4; Quantidade de entradas de resistência: 4; Quantidade de saídas digitais: 8; Quantidade de saídas de ponte H: 4
Entradas		
Quantidade de entradas de frequência		4
Quantidade de entradas de resistência		4
Quantidade de entradas digitais		8
Quantidade de entradas analógicas		4
Corrente da entrada analógica	[mA]	0...20



Controlador programável para máquinas móveis

R360/BasicController plus

Tensão da entrada analógica	[V]	0...32
Saídas		
Quantidade de saídas digitais		8
Quantidade de saídas PWM		8
Quantidade de saídas PWM-I		8
Quantidade de saídas de ponte H		4
Software / programação		
Possibilidades de ajuste dos parâmetros		funções de entrada/saída
Função CLP conforme IEC 61131-3		sim
Interfaces		
Quantidade de interfaces CAN		2
Certificações / testes		
MTTF	[anos]	106
Dados mecânicos		
Peso	[g]	136,5
Invólucro		Retangular
Tipo de montagem		montagem da parede traseira
Dimensões	[mm]	163 x 112 x 25,5
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça