



## 感測器的完美補充

包含不同功能的轉換器插頭

- 為感測器新增有用的功能
- 堅固的小型塑膠外殼，具有高防護等級，適合局部安裝在感測器上
- 清晰可見的狀態或測量值顯示
- 適用於衛生應用的特殊外殼型號
- 透過 IO-Link 或旋鈕設定參數



IP67

IP69K



ifm – close to you!

功能	輸入	輸出	工業 自動化	衛生 應用
			IP67	IP69K
			產品型號	
轉換器 IO-Link » 類比輸出	IO-Link	2x 類比 4...20 mA	<b>DP1213</b>	<b>DP3213</b>
轉換器 IO-Link » 類比輸出	IO-Link	2x 類比 0...10 V	<b>DP1223</b>	<b>DP3223</b>
轉換器類比 » IO-Link	2X 類比 0...10 V	IO-Link	<b>DP1222</b>	<b>DP3222</b>
繼電器轉接頭	2x 數位 PNP	2X 半導體繼電器 常開	<b>DP1603</b>	<b>DP3603</b>
繼電器轉接頭	2x 數位 PNP	2X 半導體繼電器 常閉	<b>DP1613</b>	<b>DP3613</b>
速度監控器	1x 數位 PNP	2x 數位 PNP/NPN	<b>DP2122</b>	<b>DP4122</b>
閾值繼電器	1x 類比 4...20 mA	1x 數位, 1x 類比	<b>DP2200</b>	<b>DP4200</b>
計數器	2x 數位 PNP	2x 數位 PNP/NPN	<b>DP2302</b>	<b>DP4302</b>
脈衝拉伸器	2x 數位 PNP	2x 數位 PNP	<b>DP2402</b>	<b>DP4402</b>

### 外面小，裡面大


這些方便的感測器信號轉換器尺寸只有幾厘米，但具有多種功能。它們是現有感測器的完美補充，無論是用於改裝機器還是僅在需要感測器單獨無法提供的特殊功能時。

由於其緊湊的設計和高防護等級，轉換器可直接安裝在感測器上或在現場安裝。

### 適用於衛生區域的型號

也提供用於衛生區域的特殊型號。其外殼材質耐腐蝕性清潔劑，防護等級為 IP69K。光滑的外殼沒有死區，沉積物無機可乘。它們沒有用於設定的旋轉按鈕，但可以透過 IO-Link 輕鬆設定，就像一般工業用途的型號一樣。當然，它們擁有 ECOLAB 證書，材料電阻經過測試。


## BEST FRIENDS



**moneo|configure free**  
設定 IO-Link 基礎設施  
參數的軟體



**溫度感測器**  
可靠的溫度測量



**電感式感測器**  
用於偵測旋轉運  
動的脈衝拾取



如需了解更多技術詳情，  
請瀏覽：  
[ifm.com/fs/DP1213](http://ifm.com/fs/DP1213)