



센서의 완벽한 보완

다양한 기능을 갖춘 컨버터 플러그

- 센서에 유용한 기능 추가
- 센서의 로컬 장착을 위한 높은 보호등급을 갖춘 작고 견고한 플라스틱 하우징
- 상태 또는 측정값 표시를 선명하게 볼 수 있는 디스플레이
- 위생 어플리케이션을 위한 특수 하우징 버전
- IO-Link 또는 로터리 버튼을 통한 파라미터 세팅



IP67

IP69K



ifm - close to you!

기능	입력	출력	산업 자동화	위생 어플리케이션
			IP67	IP69K
			주문번호	
컨버터 IO-Link » 아날로그 출력	IO-Link	2x 아날로그 4...20 mA	DP1213	DP3213
컨버터 IO-Link » 아날로그 출력	IO-Link	2x 아날로그 0...10 V	DP1223	DP3223
컨버터 아날로그 » IO-Link	2x 아날로그 0...10 V	IO-Link	DP1222	DP3222
릴레이 어댑터	2x 디지털 PNP	2x 반도체 릴레이 normally open	DP1603	DP3603
릴레이 어댑터	2x 디지털 PNP	2x 반도체 릴레이 normally closed	DP1613	DP3613
스피드 모니터	1x 디지털 PNP	2x 디지털 PNP/NPN	DP2122	DP4122
임계값 릴레이	1x 아날로그 4... 20 mA	1x 디지털, 1x 아날로그	DP2200	DP4200
카운터	2x 디지털 PNP	2x 디지털 PNP/NPN	DP2302	DP4302
펄스 스트레처	2x 디지털 PNP	2x 디지털 PNP	DP2402	DP4402

외부는 작지만 내부는 큼니다.

이 편리한 센서 신호 변환기는 크기는 불과 몇 센티미터이지만 다양한 기능을 갖추고 있습니다. 기계를 개조하거나 센서만으로는 제공할 수 없는 특수 기능이 필요한 경우, 기존 센서를 완벽하게 보완해 줍니다.


컨버터는 소형 디자인과 높은 보호등급으로 센서에 직접 장착하거나 필드에 설치할 수 있습니다.

위생영역용 버전

위생영역용 특수 버전 또한 제공됩니다. 하우징 재질은 자극성있는 세척제에 강하며 IP69K 보호등급을 보유하고 있습니다. 사각지대가 없는 매끄러운 하우징은 침전물의 여지를 남기지 않습니다. 세팅용 회전식 누름버튼은 없지만, 일반 산업용 버전과 마찬가지로 IO-Link를 통해 손쉬운 설정이 가능합니다. 당연히 소재 내성을 테스트한 ECOLAB 인증 또한 보유하고 있습니다.

BEST FRIENDS


기술변경은 사진에 통보되지 않습니다. · 11.2023
ifm electronic gmbh · Friedrichstr. 1 · 45128 Essen



moneo|configure free
IO-Link 인프라의 파라미터
세팅을 위한 소프트웨어



온도 센서
신뢰성있는 온도 측정



유도형 센서
회전하는 움직임 감지를
위한 펄스 픽업



상세 기술 데이터:
ifm.com/fs/DP1213