



連接技術

適合工業應用的 ecolink M12、 乙太網路D-Code



工業應用 / 工廠自動化



無鹵素且無矽氧樹脂

即使徒手拧紧也可實現最佳密封性

擁有鋸齒狀輪廓的長久防振裝置

防護等級IP 65, IP 67


乙太網線CAT 5 / CAT 5e



IP 65
IP 67



Resistant



Vibration
and shock
resistant

用於嚴苛應用的ecolink M12

大多數應用需要特殊解決方案唯有高品質的材料、確保生產流程及完美無缺的組裝才能維持長期的完美操作。

不對稱式防振裝置將M12 螺絲連接固定到位，保證最佳密封可長可久。

安裝及拆除不需要任何工具，因為可以手動完成而不會有問題。

高品質材料選擇以配合應用以及生產期間與結束後與密集監控，確保最高品質標準。



技術資料:

工作電壓: 30 V AC / 60 V DC

標稱電流: 4 A

防護等級: IP 65, IP 67

IP 65, IP 67(M12接頭)

鎖緊扭力

螺紋套: 0.6 Nm - 1.2 Nm

請留意對等部分的最大值

環境溫度 -25...90 °C

拖鏈: > 3百萬彎曲循環

材料:

外殼 / 鑄模本體:

公母螺帽: 黃銅

連接: 鍍金

纜線:

PUR、無鹵素、無矽氧樹脂






4 x 0.34 mm² (7 x Ø 0.25 mm), Ø 6.5 mm

核可:

預備中的UL批准

應用: 適合工業應用

尺寸



產品

設計	說明	產品型號
----	----	------

M12 電纜插頭 · 4極 · 直

	2.0 m	EVC893
	5.0 m	EVC894
	10.0 m	EVC895
	20.0 m	EVC896
	50.0 m	EVC897

M12 電纜插頭 · 4極 · 彎

	2.0 m	EVC898
	5.0 m	EVC899
	10.0 m	EVC900
	20.0 m	EVC901
	50.0 m	EVC902

M12 電纜插頭 · 4極 · 直-直

	0.25 m	EVC903
	0.5 m	EVC904
	1.0 m	EVC905
	2.0 m	EVC906
	5.0 m	EVC907
	10.0 m	EVC908
20.0 m	EVC909	

M12 電纜插頭 · 4極 · 直-彎

	0.25 m	EVC910
	0.5 m	EVC911
	1.0 m	EVC912
	2.0 m	EVC913
	5.0 m	EVC914
	10.0 m	EVC915
20.0 m	EVC916	

M12 電纜插頭 · 4極 · 彎-彎

	0.25 m	EVC917
	0.5 m	EVC918
	1.0 m	EVC919
	2.0 m	EVC920
	5.0 m	EVC921
	10.0 m	EVC922
20.0 m	EVC923	

接線圖

