



方形設計， 易於使用且始終緊固

採用 Ecolink 技術的 DIN A 閥塞

- 久經考驗的 M12 ecolink 技術的所有優勢現在也可以在閥塞上體現
- 最大程度緊固，手動擰緊
- 防止意外鬆動，例如因振動引起
- 狀態 LED 環，四面可見



IP69K

電纜長度 [m]	貨號		
	連接電纜, 含 直型接頭	連接電纜, 含 直角接頭	連接電纜, 含 電纜開口端
0.3	EVCB06	EVCB14	EVCB22
0.6	EVCB07	EVCB15	EVCB23
1	EVCB08	EVCB16	EVCB24
1.5	EVCB09	EVCB17	EVCB25
2	EVCB10	EVCB18	EVCB26
3	EVCB11	EVCB19	EVCB27
5	EVCB12	EVCB20	EVCB28
10	EVCB13	EVCB21	EVCB29

閥塞現在還具有 ecolink 的所有優勢

手動擰緊

中央緊固螺絲的特殊輪廓有助於按最佳擰緊扭矩手動緊固。端部止動件可防止過度擰緊，而凹槽則可提供牢固的抓握。

防止意外鬆動

即使發生振動，鎖定機械裝置也可以防止中心螺絲意外鬆動。



LED 顯示器

四面可見的 LED 環，兼具狀態顯示與密封功能。

最佳密封


機械端止動件將密封件最大壓縮至 30%，確保最大程度地防潮。此密封件具有固定性並與各種對應輪廓相容。

技術資料	
過壓保護	是 (VDR)
外殼材料	PA
密封材料	HNBR
連接電纜材料	PUR
防護等級	IP67、IP69K



可靠的 ecolink 連接技術現在也可用於插頭連接器。

BEST FRIENDS



配電盒
感測器和執行器的分散式整合



ioControl
感應器分散式連線，自由程式化



Y型分線器
適用於密閉空間內的各種輸入
和輸出



如需了解更多技術詳情，
請瀏覽：
ifm.com/fs/EVCB06