



완전한 유연성, 완전한 가시성

자유롭게 설정 가능한 스택형 라이트타워

- 최대 5개의 LED 세그먼트 조합을 통해 정확한 상태 시각화
- 높은 가시성으로 먼거리에서도 상태 식별 가능
- 시각적 디스플레이에 음향 신호 버저 추가 (옵션)



IP65

설명	주문번호
신호등 세트	
세트: 3 LED 세그먼트 (적색, 황색, 녹색), 베이스 모듈	DV3320
세트: 3 LED 세그먼트 (적색, 황색, 녹색), 베이스 모듈, 버저	DV3330
세트: 5 LED 세그먼트 (적색, 황색, 녹색, 청색, 흰색), 베이스 모듈	DV3520
세트: 5 LED 세그먼트 (적색, 황색, 녹색, 청색, 흰색), 베이스 모듈, 버저	DV3530
세그먼트	
베이스 모듈	DV3000
LED 세그먼트 적색	DV3002
LED 세그먼트 황색	DV3003
LED 세그먼트 녹색	DV3004
LED 세그먼트 청색	DV3005
LED 세그먼트 흰색	DV3006
버저	DV3007
마운팅 베이스	
바닥 및 벽면 장착을 위한 범용 마운팅 베이스	DV3001

선명한 가시성을 제공하는 고객맞춤형 디스플레이

개별 구성이 가능한 스택형 라이트타워를 통하여 사용자는 산업용 기계 및 시스템의 상태 표시를 요구사항에 맞게 정확하게 맞춤 설정할 수 있습니다. 이를 위해 5 가지 상이한 색상의 LED 세그먼트가 제공되며, 이 중 최대 5개를 베이스 모듈 위에 중첩하여 장착할 수 있습니다. LED 세그먼트의 높은 가시성으로 장거리에서도 시각적 상태 전달이 용이합니다.

간단한 설치 및 음향 시그널링

LED 세그먼트는 트위스트 잠금 장치를 사용하여 간단하고 안전하게 장착됩니다. 세그먼트는 디지털 24V DC 입력을 통해 개별적으로 제어됩니다. 스택형 라이트타워에 부저를 옵션으로 추가하여, 위급한 상황에서 주의를 끌 수 있습니다. IP65 보호등급을 통하여 스택형 라이트타워는 까다로운 작업 환경에서도 이상적인 선택이 될 수 있습니다. 각도 조절이 가능한 범용 마운팅 베이스를 사용하는 경우, 스택형 라이트타워를 수평면 뿐만 아니라 수직면에도 똑바로 설치할 수 있도록 합니다.

BEST FRIENDS



릴레이 어댑터
입력 및 출력 사이의 전기적 분리



스위칭 앰프
높은 전류 또는 대체 전류의 신뢰성 있는 스위칭



IO-Link 입력/출력 모듈
IO-Link로 기존 배선 연결

