



Acceso remoto seguro

moneo|edgeGateway S: flexible y segura

- Permite el acceso remoto seguro a la infraestructura de automatización
- Conexión sencilla y segura del nivel del sensor a la nube con la máxima flexibilidad
- Traduce los datos de proceso IO-Link entrantes directamente en información legible



ifm – close to you!

Versión	N.º de pedido
moneo edgeGateway S	AE1400
Solución en la nube para el acceso remoto	
moneo IIoT Core Cloud	QCM100

Potente y segura

moneo|edgeGateway S es la solución cómoda y segura para el acceso remoto a instalaciones y aplicaciones. La pasarela también transmite datos desde el nivel de los sensores hasta la infraestructura informática y la nube. Incorpora un procesador de doble núcleo de 1,4 GHz que funciona a pleno rendimiento a temperaturas ambiente de hasta 60 °C. Gracias a su robusta carcasa IP67, este potente hardware no requiere ningún armario de control adicional.

Integración y diálogo sencillos

moneo|edgeGateway S no solo es un equipo robusto y potente, sino también fácil de usar: la integración guiada en la estructura informática y en **moneo|Cloud** simplifica la puesta en marcha y permite un acceso remoto rápido y seguro al nivel de automatización. Además, los datos de la instalación están disponibles en **moneo|Cloud** para su posterior análisis desde cualquier lugar. A pesar de su sencilla configuración, la pasarela ofrece una gran flexibilidad de uso y manejo, lo cual es esencial para la solución integral y eficiente de tareas IIoT complejas.


Convierte datos en información

moneo|edgeGateway S no solo se puede integrar en la plataforma IIoT de ifm, sino también en otras soluciones en la nube habituales. Como la pasarela convierte los datos de proceso IO-Link entrantes en información legible, no es necesaria ninguna otra programación.


Datos técnicos	
Interfaz de comunicación	Ethernet
Protocolo	TCP/IP, HTTPS, MQTTs
Velocidad de transmisión [Mbit/s]	10; 100
Procesador	ARM de 64 bits, doble núcleo 1,4 GHz
Memoria	2 GB RAM
Almacenamiento masivo	4 GB Flash
Temperatura ambiente [°C]	-25...60
Grado de protección	IP65, IP67

BEST FRIENDS

Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. · 04.2025
ifm electronic gmbh · Friedrichstr. 1 · 45128 Essen



Maestros IO-Link
Maestros de campo con interfaz PROFINET



moneo|IIoT Core
Software IIoT para una sencilla monitorización de condiciones



Electrónica de diagnóstico
Supervisión de vibraciones en máquinas e instalaciones



Para más datos técnicos:
ifm.com/fs/AE1400