



連接技術

ecolink M12 / RJ45: 適合工業應用的乙太網路電纜



工業應用 / 工廠自動化



無鹵素且無矽氧樹脂
即使徒手拧紧也可實現最佳密封性
擁有鋸齒狀輪廓的長久防振裝置
防護等級IP 65, IP 67
乙太網線CAT 5 / CAT 5e



用於嚴苛應用的ecolink M12

大多數應用需要特殊解決方案唯有高品質的材料、確保生產流程及完美無缺的組裝才能維持長期的完美運作。

不對稱式防振裝置將M12 螺絲連接固定到位，保證最佳密封可長可久。安裝及拆除不需要任何工具，因為可以手動完成而不會有問題。

高品質材料選擇以配合應用以及生產期間與結束後與密集監控，確保最高品質標準。



技術資料:

- 工作電壓: 30 V AC / 60 V DC
- 標稱電流: 1.5 A
- 防護等級: 與對應體鎖緊時具有 IP 65, IP 67(M12接頭)
- RJ45 接頭: IP 20
- 鎖緊扭力
- 螺紋套: 0.6 Nm - 1.2 Nm
- 請留意對等部分的最大值
- 環境溫度
- M12 接頭: -25...90 °C
- RJ45 接頭: -40...70 °C
- 拖鏈: > 3百萬彎曲循環

材料:

- 外殼 / 鑄模本體:
- M12 接頭:
- RJ45 接頭:
- 公母螺帽: 黃銅

纜線:



- PUR、無鹵素、無矽氧樹脂
- 4 x 0.34 mm² (7 x Ø 0.25 mm), Ø 6.5 mm

核可:


- 預備中的UL批准

應用: 適合工業應用

尺寸



接線



產品

設計	說明	產品型號
連接電纜 · 連接器 M12 直 / 連接器 RJ45		
	0.5 m	EVC924
	1.0 m	EVC925
	2.0 m	EVC926
	3.0 m	EVC936
	5.0 m	EVC927
	6.0 m	EVC937
	10.0 m	EVC928
	12.0 m	EVC938
20.0 m	EVC929	
連接電纜 · 連接器 M12 彎 / 連接器 RJ45		
	0.5 m	EVC930
	1.0 m	EVC931
	2.0 m	EVC932
	5.0 m	EVC933
	10.0 m	EVC934
	20.0 m	EVC935