



Détecteurs de position

Ils montrent la voie : signalisation pour vannes à boisseau sphérique.

Systemes de signalisation
pour vannes et actionneurs



Type et position de vanne à boisseau sphérique directement visibles.

Visualisation directe grâce à un indicateur de position configurable en T, L et Y.

Cames basiques ou configurables librement pour couvrir tous les types de vannes $\frac{1}{4}$ de tour.

Utilisation universelle sur des actionneurs selon VDI/VDE 3845.



Détection de position flexible


Les cames sont montées sur des vannes à boisseau sphérique pour permettre l'indication de la position. Les cames porte-drapeaux orientables permettent l'utilisation dans les applications standards et aussi de réaliser des signalisations spécifiques de positions.

Flux de la vanne à boisseau sphérique en un coup d'œil


La particularité de ces cames porte-drapeaux est l'indicateur de position réglable sur le dessus. Il peut être adapté de manière flexible aux configurations en L, T et Y. De cette façon, le flux de la vanne à boisseau sphérique est clairement et directement visualisé dans l'installation.



La direction du flux est clairement visible grâce à l'indicateur de position



- 1) Configuration en L
- 2) Configuration en T



L'utilisateur peut configurer l'indicateur de position en fonction de la configuration de la vanne à boisseau sphérique en I, L, T ou Y



Le type de vanne à boisseau sphérique est visible directement dans l'installation



Cames porte-drapeaux

Entraxes de montage [X / Y mm]	Hauteur de l'arbre d'entraînement [Z mm]	Description	Réf.
-----------------------------------	--	-------------	------


Cames porte-drapeaux multi-voies & arbre : ≤ 58 mm

80 / 30	30	came Basic	E12724
80 / 30	30	came réglable	E12725
-	-	indicateurs de position supplémentaires pour T/Y	E12726


Cames porte-drapeaux multi-voies & arbre : ≤ 38 mm

80 / 30	30	came réglable	E12516
80 / 30	30	came Basic	E12517

Dimensions



Accessoires

Type	Description	Réf.
	extension d'hauteur d'arbre, 10 mm	E12526