




位置感應器

用於狹小空間的電感式 M8感應器



電感式感應器






更長的感應距離，更可靠的檢測結果。

更廣的溫度範圍適用於更多的應用

防護等級為IP 65至IP 69K，可靠性高

透過M12連接器快速且準確的連接

強化型具備不鏽鋼外殼



極致輕巧，功能強大

極其緊湊的外殼，在安裝空間有限以及對額外重量容許度低的應用，可發揮強大的優勢：在工廠自動化中，微型感應器在工具機或快速移動機械手臂上，能媲美較大體積感應器幾乎一樣廣大的感應範圍。



適用於各種應用

高級不銹鋼外殼讓感應器極其耐用，-40°C至85°C的溫度範圍與IP 65至IP 69K的防護等級，意味著幾乎無限的應用可能。即使位於難以出入的位置，也可清楚的看到LED開關狀態指示燈，而標準M12連接器可實現快速且準確的連接。



類型	總長度 [mm]	感應範圍 [mm]	安裝	電機 設計	開關輸出	產品型號
三線式・M12接頭						
M8 x 1	50	3	齊平	PNP	常開	IES230
M8 x 1	50	3	齊平	PNP	常閉	IES231
M8 x 1	50	6	非齊平	PNP	常開	IES232
M8 x 1	50	6	非齊平	PNP	常閉	IES233
M8 x 1	50	3	齊平	NPN	常開	IES234
M8 x 1	50	3	齊平	NPN	常閉	IES235
M8 x 1	50	6	非齊平	NPN	常開	IES236
M8 x 1	50	6	非齊平	NPN	常閉	IES237

尺寸



更多技術資料

工作電壓	[V]	10...30
電流消耗	[mA]	< 10
短路保護		是
反相保護		是
外殼防護等級		IP 65, IP 67, IP 65, IP 67, IP 69K
防護等級		III
環境溫度	[°C]	-40...85
外殼材質		感應面板：天然LCP, 外殼：不銹鋼, LED 窗口：PEI
開關狀態指示		4 x LED黃色

配件

類型	說明	產品型號
	斜撐架 M8	E10734
	固定掛勾	E11521

連接技術

	M12插座, 直式, 4極, 2m黑色, PUR電纜	EVC001
	M12插座, 直式, 4極, 5m黑色, PUR電纜	EVC002
	M12插座, 斜角, 4極, 2m黑色, PUR電纜	EVC004
	M12插座, 斜角, 4極, 5 m黑色, PUR電纜	EVC005