




# AS-i CompactM8 模組： 型號豐富，不佔空間



AS-介面 I/O 模組





安全的ecolink連接可防止O型圈損壞

精巧和扁平設計適用於有限空間

提供 AS-i或AUX輸出電源

全密封設計抗衝擊和振動



### 規格小巧，安裝選項多元

CompactM8產品系列採用扁平 and 纖薄設計。因此非常適用於機器人、搬運和組裝技術。它們包括帶額外AUX輸出的AS-i版本以及無源版本。可以通過正面或側面的2個固定孔安裝。也可另行選購附件安裝在DIN導軌上。

### 搭配機械限位裝置，輕鬆安裝

ecolink技術可防止錯誤安裝：整合的機械限位裝置可防止O型圈或M8插座損壞。無需昂貴的緊固扭矩工具即可快速安全地安裝，且不影響模組的功能和防護等級。



## 高防護等級，適合現場使用

由於具備高達IP 65、67和68的防護等級，這些模組可滿足所有在嚴苛工業環境中使用的要求。它們可直接在現場或製程附近安裝。感應器/致動器與控制櫃不再距離遙遠。

## 質輕且堅固

CompactM8模組寬度僅30 mm，且M8插座區域的高度僅17 mm，非常節省空間。因此是在搬運與組裝區域甚或機器臂上安裝的首選產品。另一優勢：全密封設計可確保它們具有極出色的抗衝擊和抗振動性能。

## 應用廣泛





AS-i模組通過正面的M12插頭定址。它們可以使用標準連接電纜連接至定址單元。

M8模組可提供採用圓形電纜和M12(8針)、M16(14針)連接的無源分線盒版本以及AS-i版本。






## 易於識別故障

模組上的故障LED可確保用戶能輕鬆定位故障。例如，紅色閃爍的LED信號表示周邊單元故障，如感應器電源斷路等。紅色常亮的LED則指示通信故障。

## 連接技術

類型	說明	產品型號
	AS-i扁平電纜，EPDM 黃色	E74000
	AS-i扁平電纜，EPDM 黑色	E74010
	連接纜線，M8，1 m，橘色，PVC纜線	EVT162
	連接纜線，M8，1 m，黑色，PUR纜線	EVC267

## 產品

類型	說明	產品型號
	AS-i CompactM8 2DI 2DO A/B node	AC2482
	AS-i CompactM8 4 DI A/B node	AC2484
	AS-i CompactM8 8 DI A/B node (1 slave address)	AC2488
	AS-i CompactM8 2 x 4 DI, A/B node	AC2489
	AS-i CompactM8 4 DI 4 DO, A/B node	AC2490

## 通用技術資料

工作電壓 (AS-i)	[V DC]	26.5...31.6
輸入電路		PNP
延伸定址模式		•
防護等級		IP 65, IP 67, IP 68
環境溫度	[°C]	-25...60

## 配件

類型	說明	產品型號
	FC 免剝式接頭，0.6 m，AS-i	E70583
	FC免剝式接頭，0.6 m，AS-i / AUX	E70582
	DIN軌道適配器，短	E73006
	DIN軌道適配器，長	E73007