



買一送一

適用於多種應用的Y型連接線

- 提供直型與節省空間的彎角設計款式
- 適用於機床、食品工業及移動機械的變體
- 憑藉久經考驗的ecolink技術，實現簡易、零失誤的安裝，無需使用扭力工具



IP69

ifm – close to you!

長度 [m]	插座配置 A 與 B	配線	C插頭 彎角的	C插頭 直的
冷卻液, M12				
0.3	直的	1	EVCC58	EVC510
1	直的		EVCC59	EVC517
1	彎角的		EVCC60	EVC519
2	彎角的		EVCC61	EVC618
3	彎角的		EVCC62	EVC619
5	彎角的		EVCC63	EVC621
1	直的		EVCC64	EVC431
2	直的		EVCC65	EVC432
5	直的		EVCC66	EVC433
1	彎角的		EVCC67	EVC434
2	彎角的	2	EVCC68	EVC435
5	彎角的		EVCC69	EVC436
0.3	直的		EVCC70	EVC614
食品級, M12				
0.3	直的	2	EVF770	
1	直的		EVF771	EVF329
2	直的		EVF772	EVF330
5	直的		EVF773	EVF331
1	彎角的		EVF774	EVF332
2	彎角的		EVF775	EVF333
5	彎角的		EVF776	EVF334
移動式機械, M12 至 2x M8				
0.12	直的	4	EVM122	EVM064
移動式機械, M12				
0.2	直的	-	EVM123	EVM062


為各種可能的應用提供解決方案

兩個感測器，一個輸入？Y型連接線使這成為可能。在工具機、食品工業及移動機械領域中，來自兩個感測器的資訊會整合至單一連接埠。這減少了所需輸入的數量並節省空間。

憑藉其卓越的抗衝擊與抗震性能，結合IP65、IP67、IP68及IP69防護等級，Y型線纜同樣適用於嚴苛的應用環境。經過驗證的ecolink技術，讓零失誤連接變得輕而易舉。

多種接線方案

為確保每項應用皆能達到最高靈活性，我們的Y型線纜提供多種佈線選項：




1. 將兩個感測器（數位和/或類比）整合至單一連接埠
2. 將兩個數位感測器整合至單一連接埠
3. 一對一配線，例如用於OR查詢
4. 將兩個配備M8連接器的數位感測器整合至單一M12連接埠

BEST FRIENDS


我方保留技術更改的權利，恕不另行通知。 · 04.2026
ifm electronic gmbh · Friedrichstr. 1 · 45128 Essen



溫度感測器
高準確度和極好的響應動態



配電盒
配備8個連接埠及ecolink快速連接技術



PL15壓力傳送器
針對行動和工業應用的緊緻設計



如需了解更多技術詳情，請瀏覽：
ifm.com/fs/EVCC58