



連接技術

適用於衛生和潮濕區域的ecolink M8



適用於潮濕區域、
食品和飲料產業



無滷素、無硅


夾持力更大的輪廓加工螺母，
即使徒手加固也可實現最佳密封

創新的異形密封環可保證高度的
濕氣防護能力。

擁有鋸齒狀輪廓的長久防振裝置

防護等級：

IP 65, IP 67, IP 68, IP69K



適用於食品產業衛生和潮濕區域的ecolink M8

大多數應用需要特殊的解決方案。唯有高品質材料、安全生產過程和正確安裝才是最終成功的不二法門。

不對稱的防振裝置將螺母緊固到位，保證最佳密封可長可久。安裝和拆卸無需任何工具即可完成。

高品質材料特別適合生產期間與結束後的應用與密集監控，確保最高品質標準。



技術資料：

工作電壓：50 V AC / 60 V DC,
with LED 10...36 V DC

額定電流：3 A

防護等級：與對應體鎖緊時具有
IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K

鎖緊扭力螺帽：0.3...0.6 Nm

請注意對應體的最高值。

環境溫度-25...80 °C

振動 / 撞擊：750 g, 一百萬個循環

牽鏈：> 一百萬循環

材料：

外殼 / 模製機體：PP

接觸容器：PP

耦合螺帽：高級不鏽鋼 (316L / (1.4404)

接觸：鍍金

密封環：EPDM

連接線：MPPE 無鹵素, 無矽膠,
0.34 mm², Ø 4.9 mm




核可：

準備時cCSAus

應用：

食品產業的衛生和潮濕區域

尺寸



產品

類型	產品敘述	產品型號
M8 插座 · 3pole		
	2.0 m	EVF122
	5.0 m	EVF123
	10.0 m	EVF124
	25.0 m	EVF125
	2.0 m	EVF126
	5.0 m	EVF127
	10.0 m	EVF128
	25.0 m	EVF129
	2.0 m LED	EVF130
	5.0 m LED	EVF131
	10.0 m LED	EVF132
	25.0 m LED	EVF133
M8 插座 · 4pole		
	2.0 m	EVF134
	5.0 m	EVF135
	10.0 m	EVF136
	25.0 m	EVF137
	2.0 m	EVF138
	5.0 m	EVF139
	10.0 m	EVF140
	25.0 m	EVF141
跳線 · M8 · 3pole		
	0.3 m	EVF142
	0.6 m	EVF143
	1.0 m	EVF144
	2.0 m	EVF145
	5.0 m	EVF146
	10.0 m	EVF147
	0.3 m	EVF148
	0.6 m	EVF149
	1.0 m	EVF150
	2.0 m	EVF151
	5.0 m	EVF152
	10.0 m	EVF153
	0.3 m LED	EVF154
	0.6 m LED	EVF155
	1.0 m LED	EVF156
	2.0 m LED	EVF157
	5.0 m LED	EVF158
	10.0 m LED	EVF159