




Liitäntäkaapeli urospistokeella

ASTGH050MSA0010H02



Sovellutus

Erityispiirre	Halogeniton; Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Sovellutus	CAN-väylä; ajoneuvokäyttöön

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
Varastointilämpötila	[°C]	-40...80
Suojausluokka		IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	761
Mitat	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Valukotelomateriaali		PUR
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Käyttö energiansiirtoketjuissa		kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Taivutussäde kiinteässä asennuksessa	min. 5 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 1 Mio.

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton, violetti, Ø 7,2 mm, suojattu; RD / BK: 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) + WH / BU: 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) + vaippa: 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / kierretty

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Koskettimet: 5, kullattu; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm






Liitäntäkaapeli urospistokkeella

ASTGH050MSA0010H02

Liitäntä



Johdinvärit :
BK = musta
BU = sininen
RD = punainen
WH = valkoinen
screen = vaippa