


Clamp-yhde prosessiantureille

MOUNTING ADAPTER G1



1 tiivisteet

Sovellutus

Malli

kapasitiivisille pintavahteille LK, LI, LT, LL

Asennus

Puristusliitin

Painealue

0,5 bar

0,05 MPa

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

0...80

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

335

Mitat

[mm]

Ø 39 / L = 57

Materiaalit

laippa: ruostumaton teräs; lukkomutteri: ruostumaton teräs;
väliholkki: messinki; kiristysrengas: FKM; tiiviste: tesnit

Kiristysmomentti

[Nm]

6...9

Anturiliitântä

Ø 16 mm

Prosessiliitântä

kierreliitântä G 1 ulkokierre

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl