



Corriente en todas partes

Distribuidores de potencia de 16A con codificación L

- Módulos de campo con conexión fiable ecolink M12
- Robusto gracias al encapsulado total
- Sellado duradero y seguro incluso con un montaje sin herramientas
- Versiones para aplicaciones alimentarias y con refrigerantes



IP67

IP69K

ifm – close to you!

Campo de aplicación	Grado de protección	Material de la carcasa	Conector hembra / macho	N.º de pedido
Coolant	IP67	PA naranja	latón níquelado	EBC171
Food	IP69K	PA gris	acero inoxidable	EBF017

Para consumidores potentes

Los distribuidores de potencia pasivos con codificación L son comparables a las “regletas multicontactos” y permiten una capacidad de carga de hasta 16 A. Por ello, son ideales para la alimentación de equipos potentes, como cabezales de válvula, sensores para actuadores de 1/4 de vuelta, controladores de motor, maestros IO-Link o componentes de control.

A menudo se conectan directamente a fuentes de alimentación para aumentar el número de salidas disponibles. Sin embargo, gracias a las sencillas opciones de distribución, los módulos también se pueden utilizar de forma flexible sobre el terreno para suministrar energía a los equipos.

Diseño robusto para aplicaciones exigentes

Los módulos totalmente encapsulados y los conectores ecolink M12 están especialmente desarrollados para soportar choques y vibraciones a largo plazo. Una ventaja adicional es que las conexiones ecolink son compatibles con todos los conectores M12 estándar de la industria. Para obtener la máxima estanqueidad, se recomienda utilizar conectores ecolink de ifm.

La versión con carcasa gris está perfectamente adaptada a los requisitos de la industria alimentaria y de bebidas. La robusta carcasa de PA, los conectores de acero inoxidable y el alto grado de protección IP69K garantizan un funcionamiento fiable incluso en procesos de limpieza frecuentes e intensivos.

Datos técnicos		
Tensión de alimentación	[V DC]	20...30
Corriente máxima		16 A (US) 16 A (UA)
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60


BEST FRIENDS



Fuente de alimentación IP67
Alimentación de 24 voltios sobre el terreno, controlable vía IO-Link



Cable de conexión con codificación L
Gran sección de cable para transmitir corrientes elevadas



Maestros IO-Link
Gama PerformanceLine de campo, hasta 2 A por puerto



Para más datos técnicos:
ifm.com/fs/EBC171