



完全彈性、 完全可視化

可自由配置的堆疊式燈塔

- 透過最多 5 個 LED 段的組合，精確地顯示狀態
- 高可見度可讓您在較遠的距離也能辨識狀態
- 選購的蜂鳴器可在視覺顯示上增加聲音信號



IP65

ifm – close to you!

說明	貨號
多組信號燈	
套裝：3 段 LED（紅、黃、綠），基本模組	DV3320
套裝：3 段 LED（紅、黃、綠）、基本模組、蜂鳴器	DV3330
套裝：5 段 LED（紅、黃、綠、藍、白），基本模組	DV3520
套裝：5 段 LED（紅、黃、綠、藍、白）、基座模組、蜂鳴器	DV3530
分段	
基本模組	DV3000
LED 區段紅色	DV3002
LED 區段黃色	DV3003
LED 區段綠色	DV3004
LED 段藍色	DV3005
LED 段白色	DV3006
蜂鳴器	DV3007
安裝底座	
通用安裝底座，適用於地面和牆面安裝	DV3001

清晰可見的客製化狀態顯示

可個別設定的堆疊式燈塔可讓使用者依其需求，精確地客製化工業機器和系統的狀態顯示。有五種不同顏色的 LED 可供選擇，其中最多可有五個 LED 放置在一個基座模組上。LED 段的高可視性簡化了視覺狀態的傳輸，即使是長距離的傳輸。

簡易安裝與聲音訊號

LED 段使用扭轉鎖進行簡單而安全的安裝。透過數位 24V DC 輸入，可個別控制各區段。可堆疊式燈塔可選擇加裝蜂鳴器，例如在緊急情況下吸引更多人的注意。

由於其 IP65 防護等級，堆疊式燈塔也是挑戰性工作環境的理想選擇。可調整角度的通用安裝底座可讓堆疊式燈塔直立安裝在水平和垂直表面上。


BEST FRIENDS



繼電器轉接頭
輸入和輸出之間電氣隔離



開關放大器
大電流或交流電的可靠切換



IO-Link 輸入/輸出模組
連接傳統布線與 IO-Link



如需了解更多技術詳情，
請瀏覽：
ifm.com/fs/DV3320