




Ruuvattava adapteri prosessiantureille

ADAPTER SIL18



Sovellutus

Sovellutus	teollisuuskäyttöön	
Asennus	T-kappaleasennukseen	
Aine	nesteeet ja kaasut	
Painealue	300 bar	30 MPa

Hyväksynät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.	
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.	

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	94,8
Asennustapa	T-kappaleasennukseen	
Materiaalit	lukkomutteri: haponkestävä teräs (1.4571/316); Adapteri: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); O-rengas: FKM 70 Shore A	
Anturiliitäntä	M18 x 1,5	
Prosessiliitäntä	kierrelliitäntä M26 x 1,5	
Asennussyvyys	[mm]	28,5; (Mittausanturi SID, SFD, TN)

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------