




Display gráfico programável para controle de máquinas móveis

R360/BasicDisplay XL



Características do produto		
Elementos operacionais	6	teclas de função retroiluminadas livremente programáveis
	1	Interruptor de balancim para função de cursor
Tipo de display	display colorido	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	8...32 DC
Software / programação		
Função CLP conforme IEC 61131-3	sim	
Interfaces		
Quantidade de interfaces CAN	1	
Certificações / testes		
MTTF	[anos]	237
Dados mecânicos		
Peso	[g]	136,5
Invólucro	Retangular	
Tipo de montagem	montagem de superfície / montagem embutida	
Dimensões	[mm]	109,5 x 124,5 x 40,5
Displays / elementos de operação		
Display	4,3" display colorido	
Elementos operacionais	6	teclas de função retroiluminadas livremente programáveis
	1	Interruptor de balancim para função de cursor

**Display gráfico programável para controle de máquinas móveis**

R360/BasicDisplay XL


Resolução do display	480 x 272
Tipo de display	display colorido
Tamanho do display	4,3"
Iluminação de fundo do display	LED

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

Conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A



- 1 n.c.
- 2 8...32 V DC
- 3 GND
- 4 CAN_H
- 5 CAN_L