


Tubo isolante térmico para sensores de nível

CLIMATIC TUBE L=472


Área de aplicação

Modelo	para sensores de nível capacitivos LK, LI	
Substâncias	água; fluidos à base de água	
Temperatura do fluido [°C]	0...60	
Resistência à pressão	0,5 bar	0,05 MPa

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	20...60
---------------------------	---------

Dados mecânicos

Peso [g]	140,5
Materiais	PP-H; NBR
Comprimento L [mm]	472

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------