

Kiinnitysvyö sileäpintaisille sylinterille

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL



- 1 Adapteri
2 ura kiinnitysnippusiteelle
3 Kiinnitysvyö sileäpintaisille sylinterille

Sovellutus

Malli

tyypille MKT

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	17,5
Mitat	[mm]	Ø 63
Materiaalit	Adapteri: ruostumaton teräs (1.4301 / 304); kiinnitysnippuside: ruostumaton teräs (1.4305 / 303)	
Männän halkaisija	[mm]	63
Kiristysväli	[mm]	58...69

Tarvikkeet

Toimitettavat osat

Adapteri: 1 x tyypille MKT
Kiinnitysvyö sileäpintaisille sylinterille: 1

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl