




Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVSAB031MSS0002H03STGH030MSS



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 24 AC/DC
Ylijännitesuojaus	kyllä; (VDR)
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	3

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	135,3
Materiaalit	kotelo: PUR
Valukotelomateriaali	PUR
Mutterin materiaali	messinki, niklattu

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
--------	--------------	--------------------

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	ruuvi: 1
	merkintäkenttä: 1

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------




Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVSAB031MSS0002H03STGH030MSS

Sähköinen liitäntä - urospistoke


Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Koskettimet: 3, kullattu; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu;
Kirstysmomentti: 0,7...0,9 Nm



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi B teollisuusstandardi, kulmamalli; Koskettimet: 3, niklattu messinki; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Kirstysmomentti: 0,7...0,9 Nm

