








Haaroitusrasia

ZDO8H059MSS0005H11

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	698,3
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennustapa		Takaseinäasennus
Mitat	[mm]	127 x 54 x 22
Materiaalit		kotelo: PA
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Haaroitusrasian porttimäärä		8
Liitintyyppi		M12
Käyttö energiansiirtoketjuissa		kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Taivutussäde kiinteässä asennuksessa	min. 5 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus	maks. 3 m/s 5 m vaakamatkalla ja 5 m/s² maksimikiihtyvyydellä
	Vääntörasitus	± 30 °/m
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 2 Mio.
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	8 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		Suojahatut: 2 tarrat: 8
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)		
Sähköinen liitäntä - ura		
Pistokeliitäntä: 8 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 4, kullattu; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm		
		



Liitäntä



BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GN/YE =	vihreä/keltainen
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
RD =	punainen
VT =	violetti
WH =	valkoinen
YE =	keltainen