




Kompakti pyörintävahti

DIA3010-YPKG



Tuotteen ominaisuudet		
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		avautuva
Tuntoetäisyys	[mm]	10
Kotelo		kierremalli
Mitat	[mm]	M30 x 1,5 / L = 80
Sovellutus		
Sovellutus		pyörivien ja lineaaristen liikkeiden yksinkertainen valvonta / alinopeuden valvonta; ruuhkavalvonta
Sähköiset tiedot		
Nimellisjännite DC	[V]	10...36
Virrankulutus	[mA]	< 20
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä
Lähdöt		
Lähtöjen kokonaismäärä		1
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		avautuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	250
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö	[mA]	250
Oikosulkusuojaus		kyllä
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys	[mm]	10
Tuntoetäisyys säädettävä		ei
Toimintaetäisyys	[mm]	0...8,1
Mittaus- / asettelualue		
Asettelualue	[Imp/min]	5...3600
Mittausperiaate		induktiivinen



Kompakti pyörintävahti

DIA3010-YPKG

Tarkkuus / poikkeamat		
Korjauskerroin		teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3
Hystereesi	[% Sr:stä]	10
Vasteajat		
Käynnistysviive	[s]	5
Maks. pulssitaajuus	[Imp/min]	18000
Ohjelmisto / ohjelmointi		
KytKentäpisteen asetus	monikierrospotentiometri	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Varastointilämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 65; IP 67	
Hyväksynnät / testit		
MTTF	[vuotta]	656
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	283,58
Kotelo	kierremalli	
Asennus	uppoasennus sallittu	
Mitat	[mm]	M30 x 1,5 / L = 80
Kierremerkintä	M30 x 1,5	
Materiaalit	kotelo: messinki erikoispinnoitettu; PA; TPE-U	
Kiristysmomentti	[Nm]	50
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, vihreä
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	

DI5021




Kompakti pyörintävahti

DIA3010-YPKG

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen