



Monitoiminäyttö kierrosluvun, nopeuden ja ajan valvontaan

DISPLAY/FX460/AC/DC



Tuotteen ominaisuudet		
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	48 x 112 x 116
Sovellutus		
Sovellutus		yleiskäyttöinen valvonta- ja näyttöyksikkö kaikille impulssijonoista johdettaville suureille
Sähköiset tiedot		
Taajuus AC	[Hz]	50...60
Käyttöjännite	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Virrankulutus	[mA]	100
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä		Tulojen lukumäärä, binääri: 2
Tulot		
Tulojen lukumäärä, binääri		2
Binääritulojen tulopiiri		PNP; NAMUR; Tri-State
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Varastointilämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 65
Suojausluokka, liittimet		IP 20
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	355
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennustapa		pinta- tai upotusasennus; (asennusaukko: 91 x 43 mm)
Mitat	[mm]	48 x 112 x 116
Materiaalit		kotelo: Noryl UL94-V-0
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	värinäyttö	täysgrafiikka-LCD-näyttö, kosketusnäyttö



Monitoiminäyttö kierrosluvun, nopeuden ja ajan valvontaan

DISPLAY/FX460/AC/DC


Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet:

Liitäntä



NC: ei käytössä