


E10155



Vastekappale

LIMIT PLUNGERS ITB



1 liikuteltava pultti jousipalautuksella iskunpituus 1,5mm, Ø 5,5mm

Sovellutus

Malli

tyypille, Ø 6,5 mm, Sn = 1mm b

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

44,4

Materiaalit

Vastekappale: automaattiteräs; vasteruuvi: teräs (1.0503 / C45K) päätyosat karkaistu; lukkomutteri: messinki niklattu

Aktivointivoima

[N]

> 5

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl