




Peilistä heijastava valokenno

O6P-FPKG/AS/4P



- 1: lähdön toiminnan valintakytkin
2: potentiometri / herkkyys



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Erityispiirre	polarisaatiosuodatin
Toimintaperiaate	Peilistä heijastava valokenno
Sovellutus	elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuus

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
Virrankulutus	[mA]	12; ((24 V))
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä
Valolaji		punainen valo
Aallonpituus	[nm]	633

Lähdöt

Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		kirkas / himmeä kytkentä; (valittavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	100
Kytkentätaajuus DC	[Hz]	1000
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu

Tunnistusalue

Toimintaetäisyys prismapeilillä	[m]	0,05...5; (Prismapeili Ø 80 E20005)
---------------------------------	-----	-------------------------------------



Peilistä heijastava valokenno

O6P-FPKG/AS/4P

Toimintaetäisyys säädettävä	kyllä
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	150
Valonsäteiden mitat /	suurimmalla toimintaetäisyydellä
Polarisaatio-suodin saatavana	kyllä

Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Hyväksynnot / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [vuotta]	908	
UL-hyväksyntä	Ta	-25...40 °C
	Enclosure type	Type 1
	Jännitesyöttö	Class 2
	UL-hyväksyntänumero	E001

Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	34,4
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	41,3 x 13 x 21
Materiaalit	kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tiiviste: EPDM; muovi: PPSU
Materiaali linssi	suoja-lasi: PMMA
Linssin suuntaus	linssi sivulla
Kiristysmomentti [Nm]	1; (ruuvit)

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Huomautuksia	
Huomautuksia	käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä


Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A; Koskettimet: 4



Peilistä heijastava valokenno


O6P-FPKG/AS/4P

Liitântä



kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä



x: etäisyys [mm]

y: varmuuskerroin