


E80120



Fonte de alimentação conectável

Power Supply 24VDC/1.0A/EU



- 1 fonte de alimentação
2 Conexão M12



Dados elétricos

Frequência AC	[Hz]	47...63
Range de tensão da entrada AC	[V]	90...264
Tensão de saída DC	[V]	24
Classe de proteção		II
Número de circuitos de saída		1
Ondulação residual máx.	[mV]	200
Eficiência (tensão nominal de 230 V AC / 50 Hz)	[%]	82,22
Corrente de entrada (tensão nominal de 230 V AC / 50 Hz)	[A]	0,8

Saídas

Corrente total de saída	[A]	1
-------------------------	-----	---

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	0...40
Proteção		IP 40; (Conexão M12: IP 69K)

Certificações / testes

EMC	EN 55022	
	EN 55024	
	EN 61000-3-2	
	EN 61000-3-3	

Dados mecânicos

Peso	[g]	203,5
Invólucro		Retangular
Dimensões	[mm]	74 x 29 x 39,7
Materiais		invólucro: plástico preto;

Observações

Unidades por embalagem		1 peça
------------------------	--	--------

E80120




Fonte de alimentação conectável

Power Supply 24VDC/1.0A/EU

Conexão elétrica

cabo: 2 m; 2 x 0,5 mm²

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: 5



1	+
3	-