


AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla

ClassicLine 4DO-Y IP67



Sovellutus

Malli	DIN-kiskoon asennettava kotelo
Sovellutus	kenttäasennus

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA]	50
Lisäjännitesyöttö [V]	15...30 DC; (AUX)
Maks. virrankulutus lisäjännitesyötöstä [mA]	4000
Sisäänrakennettu watchdog	kyllä

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 4
-------------------------------	------------------------------

Lähdöt

Binäärilähtöjen lukumäärä	4
Piiri	PNP
Jännitealue DC [V]	15...30; (PELV mukaan; lattakaapelin kautta)
Kuormitettavuus / lähtö [mA]	2000; (käyttökategoria DC-13 (sähkömagneettien ohjaus): 40 W (IEC 60947-5-1))
Lähtöjen maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4
Oikosulkusuojaus	kyllä
Galvaaninen erotus	kyllä
Toimilaitteiden jännitesyöttölähdöt	AUX



AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla

ClassicLine 4DO-Y IP67

Käyttöolosuhteet						
Ympäristölämpötila		[°C]		-25...70		
Suojausluokka		IP 67				
Hyväksynnät / testit						
EMC		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF		[vuotta]		201		
AS-i-luokitus						
AS-i versio		2.11; 3.0				
AS-i-osoitteenanto		osoitteenantoliitin				
Laajennettu osoitteenantomoodi		ei				
AS-i master -profiili		M2; M3; M4				
AS-i-profiili		S-8.0.E				
AS-i I/O-konfigurointi		[hex]		8		
AS-i ID-koodi		[hex]		0.E		
Databittien merkitys		data-bitti	D0	D1	D2	D3
		Lähtö	1	2	3	4
		Naarasliitin	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4	O-3/4 O-4
		nasta	4	2 4	4	2 4
Mekaaniset tiedot						
Paino		[g]		183,5		
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen				
Asennustapa		AS-i lattakaapeliliitäntä; DIN-kiskoasennus; (TH35 (EN 60715))				
Mitat		[mm]		103 x 45 x 44,7		
Materiaalit		PA; Lävistysliittimet: CuSn6 niklattu ja tinattu				
Näytöt / käyttöelementit						
Näyttö		käyttö		LED, vihreä		
		virheet		LED, punainen		
		Toiminta		LED, keltainen		
Sähköinen liitäntä						
Moduliliitäntä		Lattakaapelit				
Tarvikkeet						
Toimitettavat osat		pohjaosa				
Tarvikkeet (lisävaruste)		Suojahattu: M12, E73004				
Huomautuksia						
Pakkausyksikkö		1 kpl				


AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla

ClassicLine 4DO-Y IP67

Sähköinen liitäntä

pika-asennustekniikka AS-i-lattakaapelille: ; kolme mahdollista suuntaa

Liitäntä



Pistokeliitäntä: M12

	Lähdöt
	Naarasliitin O-1/2
1	ei käytössä
2	Binäärilähtö 2
3	ulk. jännitesyöttö AUX -
4	Binäärilähtö 1
5	ei käytössä
	Naarasliitin O-2
1	ei käytössä
2	ei käytössä
3	ulk. jännitesyöttö AUX -
4	Binäärilähtö 2
5	ei käytössä
	Naarasliitin O-3/4
1	ei käytössä
2	Binäärilähtö 4
3	ulk. jännitesyöttö AUX -
4	Binäärilähtö 3
5	ei käytössä
	Naarasliitin O-4
1	ei käytössä
2	ei käytössä
3	ulk. jännitesyöttö AUX -
4	Binäärilähtö 4
5	ei käytössä