




Prosessiadapteri pienille tilavuusvirtausmäärille

ADAPTBLOCK D10 G1/4



Sovellutus

Malli	virtausvahdeille SID, SF5	
Läpivirtausalue [l/min]	0,2...2; ((SI1xxx); 0,2...3 (SI5xxx); Tehdasasetus vedellä)	
Sovellutus	teollisuuskäyttöön	
Aine	nesteeet ja kaasut	
Painealue	300 bar	30 MPa

Hyväksynnät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	1514
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Anturiliitäntä	M18 x 1,5
Prosessiliitäntä	G 1/4

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	Adapteri: 1 x G1/4 BSPP, E40099
	tiivisteet: 1, U-seal

Huomautuksia

Huomautuksia	Voidaan käyttää ainoastaan virtausanturin suhteellisen (relative) käyttömodin yhteydessä.
Pakkausyksikkö	1 kpl