




Adapteripistoke

ESTGH080MSS00,5E08 (PG9)



1 O-rengas



Sovellutus	
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset
Sähköiset tiedot	
Käyttöjännite [V]	< 50 AC / < 75 DC
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-25...85
Suojausluokka	IP 68
Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	38,473
Asennuskierre	PG 9
Materiaalit	kotelo: sinkkipainevalu niklattu
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl
Sähköinen liitântä	
Kaapeli: 0,5 m, PVC; 8 x 0,25 mm ² (14 x Ø 0,15 mm)	
Sähköinen liitântä - urospistoke	
Pistokeliitântä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Koskettimet: 8	



Adapteripistoke

ESTGH080MSS00,5E08 (PG9)

Liitäntä

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

värit DIN 47100 mukaan

Johdinvärit :

BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
RD =	punainen
WH =	valkoinen
YE =	keltainen