


E12542



Suojahattu

Protective cap M12 V4A 4pcs.



1: O-rengas

Sovellutus

Malli	M12-liittimelle käyttämättömien tulojen ja lähtöjen peittämiseen moduleissa
Sovellutus	Käyttö kosteissa tiloissa ja elintarviketeollisuudessa
Asennus	Käyttö ainoastaan suojausluokan III laitteiden kanssa

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...100
--------------------	------	-----------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	27,3
Mitat	[mm]	M12 x 1
Kierremerkintä		M12 x 1
Materiaalit	päätyhatut : haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tiiviste: EPDM	
Kiristysmomentti	[Nm]	0,6; (ota huomioon myös vastakappaleen maksimiarvo!)

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	4 kpl
----------------	-------