




Y-haaroitin

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS



Sovellutus		
Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet	
Sovellutus	elintarviketeollisuuden hygieniset ja määrät tilat; looginen TAI-toiminto (OR)	
Silikoni-vapaa	kyllä	
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Suojausluokka		II
Maks. kuormitettavuus / moduli	[A]	4
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4
Kokonaiskuormitettavuus (UL)	[A]	3
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...100
Huomautus / ympäristölämpötila		cULus: ...65 °C
Varastointilämpötila	[°C]	-25...55
Varastointikosteus	[%]	10...100
Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan		1K22/ DIN 60721-3-1
Suojausluokka		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Hyväksynnät / testit		
UL-hyväksyntä	Jännitesyöttö	Class 2
	Tiedostonumero UL	E191684
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	33,9
Valukotelomateriaali		PA, Halogeniton
Mutterin materiaali		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Tiivistemateriaali		EPDM
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl




Y-haaroitin


ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

Sähköinen liitäntä - urospistoke C

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 5, kullattu; Valettu runko: PA, Halogeniton; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Kiristysmomentti: 0,6...1,2 Nm



Liitäntä



kytkentä IEC 61076-2-101 mukaan

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin A/B

Pistokeliitäntä: 2 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 5, kullattu; Valettu runko: PA, Halogeniton; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tiiviste: EPDM; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm

