


Lähetinvastaanotinpari, lähetin

O6S-00KG/AS/3P



1: tuntopinta



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
Sovellutus	elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuus

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
Virrankulutus	[mA]	11; ((24 V))
Suojausluokka		III
Valolaji		punainen valo
Aallonpituus	[nm]	633

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin		lähetin
Toimintaetäisyys	[m]	< 10
Maks. valonsäteen halkaisija	[mm]	300
Valonsäteen mitat /		suurimmalla toimintaetäisyydellä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Hyväksynnot / testit

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[vuotta]	2600



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

O6S-OOKG/AS/3P

UL-hyväksyntä	Ta	-25...40 °C
	Enclosure type	Type 1
	Jännitesyöttö	Class 2
	UL-hyväksyntänumero	E002

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	33,7
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	34,8 x 13 x 21
Materiaalit		kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tiiviste: EPDM; muovi: PPSU
Materiaali linssi		suojalasi:PMMA
Linssin suuntaus		linssi sivulla
Kiristysmomentti	[Nm]	1; (ruuvit)

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
--------	--------	-----------------

Huomautuksia


Huomautuksia	käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A; Koskettimet: 3



Liitäntä






Lähetinvastaanotinpari, lähetin

O6S-OOKG/AS/3P

kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä



x: etäisyys [mm]

y: varmuuskerroin