


T-kappale kartiosovituksella

T-PIECE QL28-18-28/MS



Sovellutus

Malli	antureille ja prosessiliitännällä varustetuille adaptereille M26x1,5
Sovellutus	teollisuuskäyttöön
Aine	nesteen ja kaasut
Painealue [bar]	160

Hyväksynyt / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovelluksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	572,8
Asennustapa	Suositus: tarkkuusteräspuutket 28 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	kotelo: messinki (2.0401)
Anturiliitäntä	M26 x 1,5
Prosessiliitäntä	Ø 28 mm

Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)	Adapteri: 1 x M18 x 1,5, virtausantureiden suora liittäminen, E40104
--------------------------	--

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------