




L-pikaliitin paineilmaliihtäntöjä varten

AirBox push-in L-connect 10pcs



Sovellutus

Aine	paineilma ISO 8573-1: 2001 mukaan
------	-----------------------------------

Käyttöolosuhteet

Käyttöpaine	[bar]	10; (min. -0,95)
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...80
Varastointilämpötila	[°C]	-20...80

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	69,5
Materiaalit	kotelo: niklattu messinki / PA66; vapautusrenkas: polyoksymetyyleeni; uravälilevy: ruostumaton teräs; muotorengas: NBR	
Putkiyhteet		8 mm
Holkin halkaisija	[mm]	8

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	10 kpl
----------------	--------