




Haaroitusrasia

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS



Sovellutus		
Erityispiirre		Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet
Sovellutus		Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset; Käyttö työstökone-, jäähdytysneste- ja voiteluainesovellutuksissa
Silikoni-vapaa		kyllä
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Maks. kuormitettavuus / moduli	[A]	4
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	10
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		PNP




Haaroitusrasia

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynät / testit		
UL-hyväksyntä	Enclosure type	Type 1
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	306
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennustapa		Takaseinäasennus
Mitat	[mm]	152 x 60 x 33
Materiaalit		kotelo: PA
Haaroitusrasian porttimäärä		8
Liitintyyppi		M12
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	16 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		Suojahatut: 2
		tarrat: 8
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä - Liitäntä		
Pistokeliitäntä: 1 x M23; Koskettimet: 19, kullattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm		

Liitanta



Sähköinen liitanta - ura

Pistokeliitanta: 8 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 5, kullattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm

