




Clamp-yhde prosessiantureille

FITTING LI G3/4/D16



Sovellutus

Malli	kapasitiivisille pintavahdeille LI	
Asennus	Puristusliitin	
Painealue	0,5 bar	0,05 MPa

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	0...60
--------------------	------	--------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	67,8
Mitat	[mm]	Ø 31 / L = 36
Materiaalit	kotelo: messinki niklattu; tuntopinta: TPE; tiiviste: FKM	
Kiristysmomentti	[Nm]	10
Anturiliitântä	Ø 16 mm	
Prosessiliitântä	kierreliitântä G 3/4 ulkokierre	

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------